



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

| Informations générales | | LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 73 % | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Culot | E27 [E27] | Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 2 000 lm |
| Position de fonctionnement | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] | Fonctionnement et électricité | |
| Nombre de cycles d'allumage | 1 350 | Consommation électrique | 39,0 W |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15 000 h | Temps de chauffe à 60 % | 120 s |
| Données techniques de l'éclairage | | Tension (nom.) | 92 V |
| Code couleur | 942 [CCT of 4200K] | Tension (nom.) | 92 V |
| Angle du faisceau (nom.) | 30 degré(s) | Commandes et gradation | |
| Intensité lumineuse (nom.) | 5 900 cd | Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Désignation de la couleur | Blanc froid (CW) | Mécanique et boîtier | |
| Coordonnée chromatique X | 0,378 | Finition ampoule | Transparent |
| Coordonnée chromatique Y | 0,374 | Forme de la lampe | PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm] |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4200 K | | |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 58 lm/W | | |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 91 | | |

MASTERColour CDM-R Elite

Approbation et application


| | |
|------------------------------------|--------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 4,7 mg |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 43 kWh |

Données du produit

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D |
| Nom de produit complet | MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D |


| | |
|----------------------------|-----------------|
| Code EOC | 871829165151200 |
| Code de commande | 65151200 |
| Code 12NC | 928050700630 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718291651512 |
| Conditionnement par carton | 12 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718291651529 |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D | 65 mm | 95 mm |

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

MASTERC colour CDM-R Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 30D

