



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

Lampade tubolari ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate nelle applicazioni per esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori di controllo elettronici adatti
- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- I portalampada E27 e altre parti degli apparecchi devono essere progettati per resistere alla tensione di accensione dell'alimentatore con controllo elettronico (impulso di accensione nominale 5 kV)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40 [E40]
Posizione di funzionamento	P20 [Parallelo +/-20D o orizzontale (HOR)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	32.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	628 [CCT of 2800K]
Flusso luminoso	16.400 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)

Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,447
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,4
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	116,31 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	68
Lunghezza arco O (Nom)	23 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	141,0 W
Tensione (Nom)	90 V


MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Tensione (Nom)	90 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T46 [T 46 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,9 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,90 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	141 kWh
Numero di registrazione EPREL	473309

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Nome completo prodotto	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40
Full EOC	871829169032000
Codice d'ordine	69032000
Codice materiale (12NC)	928060309227
Codice locale	CPOTTEXTRA140
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291690320
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291690337

Disegno tecnico




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	47 mm	46 mm	23 mm	132 mm	211 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Durata



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40

