



MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

Lampade tubolari ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate nelle applicazioni per esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori di controllo elettronici adatti
- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- I portalampada E27 e altre parti degli apparecchi devono essere progettati per resistere alla tensione di accensione dell'alimentatore con controllo elettronico (impulso di accensione nominale 5 kV)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	E27 [E27]	Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,447
Posizione di funzionamento	P20 [Parallelo +/-20D o orizzontale (HOR)]	Coordinata cromatica Y (Nom)	0,4
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Temperatura del colore correlata	2800 K
Vita al 50% di guasti (Nom)	32.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	65
		Lunghezza arco O (Nom)	14 mm
Dati tecnici di illuminazione			
Codice colore	628 [CCT of 2800K]	Consumo energetico	45,0 W
Flusso luminoso	4.725 lm	Tensione (Nom)	91 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		


MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Tensione (Nom)	91 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T35 [T 35 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	45 kWh
Numero di registrazione EPREL	473310

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27
Nome completo prodotto	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27
Full EOC	871829169171600
Codice d'ordine	69171600
Codice materiale (12NC)	928060809227
Codice locale	CPOTTEXTRA45
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291691716
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291691723

Disegno tecnico




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	36 mm	35 mm	14 mm	103 mm	156 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Durata



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27

