



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice cu bec exterior tubular transparent sau elipsoidal vopsit, personalizate pentru a înlocui și depăși lămpile cu cuarț cu descărcare în halogenuri metalice de pe echipamentul existent.

Warnings and safety

- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune cu ignitor extern
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15.


Catalog de date

Informații generale		Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Baza elementului de fixare	E40	Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]	Indice de redare a culorilor (IRC)	88
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Lungime arc O (nom.)	12,4 mm
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	30.000 ore	Funcționare și sistem electric	
Date tehnice lumină		Consum de curent	227,0 W
Cod culoare	842 [CCT of 4200K]	Tensiune (nom.)	127 V
Flux luminos	21.400 lm	Tensiune (nom.)	127 V
Denumirea culorii	Alb rece (CW)		
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371		
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366		


MASTERColour CDM MW Eco

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă tare
Formă bec	T46 [T 46 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Conținut de mercur (Hg) (max.)	32 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	227 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473314

Cote




Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Numele complet al produsului	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659681400
Cod de comandă	59681400
Număr material (12NC)	928070119230
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696596814
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696596821



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

