



MHN-TD



MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Dvoupaticová vysokotlaká halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	RX7S [RX7s]
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 500 h
Světelné technické	
Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Světelný tok	5 800 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	67 lm/W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index podání barev (CRI)	75

Délka oblouku O (jmen.)	7,7 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	77,0 W
Napětí (jmen.)	90 V
Napětí (jmen.)	90 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	TD
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	11 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	11 mg

MHN-TD


Spotřeba energie kWh/1000 h	77 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473315

Označení a balení

Objednací název produktu	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Celý název výrobku	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121532500
Objednací kód	21532500


Číslo materiálu (12NC)	928070205190
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291215325
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291215332

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Životnost



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12

