



MHN-TD

MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12

Lámpara de haluro metálico de cuarzo y terminal doble

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general

Tapa-base	RX7S [RX7s]
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10,500 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Código de color	842 [CCT of 4200K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	370
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	370
Temperatura de color correlacionada	4200 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	67 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Longitud de arco O (nominal)	7.7 mm

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	77 W
--------------------	------

Voltaje (nominal)	90 V
Voltaje (nominal)	90 V

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	TD

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	11 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	85 kWh

Información del producto


Nombre del producto del pedido	MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12
Nombre del producto completo	MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12
Full EOC	871150021104000

MHN-TD

Descripción de código local	MHN-TD 70W/842 RX7S 1CT/12
Código del pedido	928070205193
N.º de material (12NC)	928070205193
Código local	605410
Numerador SAP: cantidad por paquete	1



EAN/UPC: producto/caja	8711500211040
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500211057

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12	19.5 mm	0.75 in	7.7 mm	117.6 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 70W/842 Rx7s 1CT/12

