



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	Double Ended
Driftposition	P5 [Parallell +/- 5D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	740 [CCT of 4000K]
Färgbeteckning	Vit (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	380
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	419
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	102 lm/W
Färgåtergivningsindex	60
Båglängd O (Nom)	108 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	2 032,0 W
Spänning (nom)	222 V

Spänning (nom)	222 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	105 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2235 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Fullständigt produktnamn	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Full EOC	871150021349500
Beställningsnummer	928070405130
Materialnummer (12NC)	928070405130
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

MASTER MHN-FC


EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291548195
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711500213495

Måttskiss




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

