



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice cu bec exterior tubular transparent sau elipsoidal vopsit, personalizate pentru a înlocui și depăși lămpile cu cuarț cu descărcare în halogenuri metalice de pe echipamentul existent.

Warnings and safety

- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune cu ignitor extern
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15.

Catalog de date

Informații generale		Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Baza elementului de fixare	E40	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]	Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Indice de redare a culorilor (IRC)	89
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	30.000 ore	Funcționare și sistem electric	
Date tehnice lumină		Consum de curent	228,5 W
Cod culoare	842 [CCT of 4200K]	Tensiune (nom.)	117 V
Flux luminos	20.500 lm	Tensiune (nom.)	117 V
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366		

MASTERColour CDM MW Eco

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Sticlă vopsită
Material bec	Sticlă tare
Formă bec	B90 [B 90 mm]

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	32 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	229 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473318

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
	E40


Numele complet al produsului	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659664700
Cod de comandă	59664700
Număr material (12NC)	928070419830
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696596647
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696596654

Cote




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

