



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Керамические металлогалогидные лампы с прозрачной трубчатой или матовой овальной внешней лампой, предназначены в качестве более эффективной альтернативы кварцевым металлогалогидным лампам в существующей ПРА.

Предупреждение и условия безопасности

- Используются с ПРА, разработанным для ртутных или натриевых ламп высокого давления с внешним ИЗУ
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- Перегрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать стартеры T15.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	842 [CCT of 4200K]
Светоотдача	20 500 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,371
Координата цветности Y (ном.)	0,366
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт

Коэффициент цветопередачи (CRI)	89
---------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	228,5 В
Напряжение (ном.)	117 Вт
Напряжение (ном.)	117 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Материал колбы	Тугоплавкое стекло
Форма колбы	B90

MASTERColour CDM MW Eco

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	32 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	32,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	229 kWh
Регистрационный номер EPREL	473318
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Полное название продукта	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40


Полный код продукта	871869659664700
Код заказа	928070419830
Материал № (12NC)	928070419830
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696596647
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696596654

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 мм	226 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

