



MASTERC colour CDM-R

MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas 830 de color también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Ciclo del interruptor	1.000
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	8.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Intensidad lumínica (nominal)	7.400 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,431
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,400
Temperatura de color correlacionada	3000 K


Índice de producción de color (IRC)	81
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	48 %
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	2.000 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Voltaje (nominal)	86 V
Voltaje (nominal)	86 V
Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTERC colour CDM-R

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,8 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	42 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT


Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT
Full EOC	871150021170500
Código del pedido	928071000691
N.º de material (12NC)	928071000691
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500211705
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8711500211712

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

MASTERC colour CDM-R

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

