

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

结构紧凑、高效率的放电反射器光源，在整个寿命期内均能输出稳定的光色和通透的闪烁光线

安全提示

- 必须使用强电流保护装置(IEC 61167)
- 部分此系列产品只能使用电子镇流器以达到最佳设计性能和安全性

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
切换循环	1,050
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	12,000 小时

灯技术	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	40 °
发光强度 (标称)	9,500 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X (标称)	0.427
色度坐标 Y (标称)	0.397
相关色温 (标称)	3000 K
显色指数 (CRI)	81
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	62 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	4,100 lm

操作和电气	
功耗	73.2 W
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压 (标称)	90 V
电压 (标称)	90 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR30L [PAR 3.75 英寸/95 毫米, 长型]

审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	8.3 mg
能耗 kWh/1000 h	80 kWh


MASTERC colour CDM-R

产品数据

订单产品名称	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
完整的产品名称	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
完整产品代码	692234199959800
订购代码	928071200693



材料编号 (12NC)	928071200693
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341999598
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6922341993206

二维绘图



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

MASTERC colour CDM-R

寿命



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

