

PHILIPS

Lighting



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Đèn halogen kim loại thạch anh nhỏ gọn với hai tim đèn

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	X528 [X528]
Vị trí vận hành	P5 [Song song +/-5D hoặc Ngang (HOR)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định)	4500 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 10% (Danh định)	6000 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định)	8500 h
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	13000 h
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	842 [CCT 4200K]
Quang thông (Định mức) (Tối thiểu)	193000 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	214000 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Hệ số duy trì quang thông 1000 giờ (Danh định)	94 %
Hệ số duy trì quang thông 10000 giờ (Danh định)	63 %
Hệ số duy trì quang thông 2000 giờ (Danh định)	89 %
Hệ số duy trì quang thông 5000 giờ (Danh định)	76 %
Tọa độ màu X (Danh định)	370
Tọa độ màu Y (Danh định)	370
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4200 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	105 lm/W
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	72
Thông số vận hành và điện	
Điện áp nguồn bóng đèn	400 V [400]

Công suất (Định mức) (Danh định)	2040.0 W
Dòng điện bóng đèn khi tăng độ sáng (Tối đa)	15 A
Dòng điện bóng đèn (EM) (Danh định)	9,6 A
Điện áp nguồn kích đèn (Tối thiểu)	342 V
Điện áp (Tối đa)	245 V
Điện áp (Tối thiểu)	220 V
Điện áp (Danh định)	235 V

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Thông tin về đế dui đèn	Cáp

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	194 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	2244 kWh

Tia UV

Công suất bức xạ thực tế cụ thể	280 mW/klm
---------------------------------	------------

Các yêu cầu thiết kế bộ đèn

Nhiệt độ bóng đèn (Tối đa)	920 °C
----------------------------	--------

MASTER MHN-LA


Nhiệt độ vấu kẹp (Tối đa)	350 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871150020074700
Tên sản phẩm khác	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
EAN/UPC - Sản phẩm	8718291548201
Mã đơn hàng	928071305130

Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	928071305130
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	172,000 g
Mã ILCOS	MN-2000-E-K-/H

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.


Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER MHN-LA

Tuổi thọ

