



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	X528
Betriebsstellung	P5 [Parallel +/-5D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	337
Farbkoordinate Y (nom.)	331
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86,0 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	40,5 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.040,0 W


Spannung (Nom)	125 V
Spannung (Nom)	125 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	95 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1144 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

MASTER MHN-LA

Gesamt-Produktcode	871150020077800
Bestellcode	20077800
Material-Nr. (12NC)	928072205130
Lokaler Bestellcode	MHDTD1000W
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548218
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500200778

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

