



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Lampu halida logam kuarsa kompak dengan pinch dua

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Tegangan (Nom)	
Tutup-Dasar	X528 [X528]	125 V	
Posisi Pengoperasian	P5 [Sejajar +/-5D atau Horizontal(HOR)]	Kontrol dan Peredupan	
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	15.000 jam	Dapat diredupkan	Tidak
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Kode Warna	956 [CCT of 5600K]	Lapisan bohlam	Bening
Penandaan Warna	Daylight	Bentuk Bohlam	TD40 [TD 40mm]
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	337	Penyetujuan dan Aplikasi	
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	331	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	95 mg
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5600 K	Penggunaan Energi kWh/1000 h	1144 kWh
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	86,0 lm/W	Data Produk	
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Nama produk pesanan	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Panjang Busur O (Nom)	40,5 mm	Nama lengkap produk	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode produk lengkap	871150020077800
Konsumsi Daya	1.040,0 W	Kode urutan	928072205130
Tegangan (Nom)	125 V	No. Material (12NC)	928072205130

MASTER MHN-LA

Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718291548218
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1


EAN/UPC - Kantung	8711500200778
-------------------	---------------

Dimensional drawing




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

