



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	X528
Driftposition	P5 [Parallell +/- 5D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	956 [CCT of 5600K]
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	337
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	331
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86,0 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Båglängd O (Nom)	40,5 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 040,0 W
Spänning (nom)	125 V

Spänning (nom)	125 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TD40 [TD 40 mm]

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	95 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1144 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Fullständigt produktnamn	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Full EOC	871150020077800
Beställningsnummer	928072205130
Materialnummer (12NC)	928072205130

MASTER MHN-LA

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291548218
Räknare - antal förpackningar per kartong	1


EAN/UPC - Hölje	8711500200778
-----------------	---------------

Måttskiss




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

