



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	X528
Driftposition	P5 [Parallell +/- 5D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	956 [CCT of 5600K]
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	330
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	339
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Båglängd O (Nom)	108 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	2 040,0 W
Spänning (nom)	225 V


Spänning (nom)	225 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TD40 [TD 40 mm]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	140 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2244 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Fullständigt produktnamn	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Full EOC	871150020073000
Beställningsnummer	928072505130
Materialnummer (12NC)	928072505130

MASTER MHN-LA

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291548225
Räknare – antal förpackningar per kartong	1


EAN/UPC – Hölje	8711500200730
-----------------	---------------

Måttskiss




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

