



Eco passport

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH



Năng lượng

- Công suất (Định mức) (Danh định) : 1040.0 W
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định) : 92,00 lm/W
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL) : A+
- Có thể điều chỉnh độ sáng : Không



Vật liệu

- Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định) : 112 mg



Tuổi thọ

- Tuổi thọ đến khi hỏng 10% (Danh định) : 8000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 20% (Danh định) : 10000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 5% (Danh định) : 6000 h
- Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định) : 15000 h