



# MASTER MHN-LA

## MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Patice krytky                                | X528                                         |
| Provozní poloha                              | P5 [Paralelní +/-5D nebo horizontální (HOR)] |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 15 000 h                                     |
| Světelně technické                           |                                              |
| Kód barvy                                    | 842 [CCT of 4200K]                           |
| Barevné konstrukce                           | Studená bílá (CW)                            |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 366                                          |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 370                                          |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4200 K                                       |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 92,00 lm/W                                   |
| Index podání barev (CRI)                     | 70                                           |
| Délka oblouku O (jmen.)                      | 40,5 mm                                      |


| Provozní a elektrické       |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Spotřeba energie            | 1 040,0 W                        |
| Napětí (jmen.)              | 125 V                            |
| Napětí (jmen.)              | 125 V                            |
| Řízení a stmívání           |                                  |
| Stmívatelné                 | Ne                               |
| Mechanické a materiály      |                                  |
| Povrchová úprava žárovky    | Číré                             |
| Tvar žárovky                | TD40 [TD 40 mm]                  |
| Certifikace a použití       |                                  |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 112 mg                           |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 1144 kWh                         |
| Označení a balení           |                                  |
| Objednací název produktu    | MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH |

## MASTER MHN-LA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Celý název výrobku     | MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH |
| Full EOC               | 871150020078500                  |
| Objednací kód          | 20078500                         |
| Číslo materiálu (12NC) | 928073005130                     |
| Místní kód             | MHNLA1000                        |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8718291548232 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1             |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500200785 |

### Rozměrové výkresy




| Product                          | D (max) | O       | X     | A      |
|----------------------------------|---------|---------|-------|--------|
| MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH | 40 mm   | 40,5 mm | 35 mm | 286 mm |

### Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

### Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

