



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Компактные кварцевые металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой горелки

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	X528
Рабочее положение	P5 [Параллельное +/- 5° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	842 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	366
Координата цветности Y (ном.)	370
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	92,00 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Длина дуги, О (ном.)	40,5 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 040,0 В
Напряжение (ном.)	125 Вт


Напряжение (ном.)	125 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	TD40
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	112 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	1144 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Полное название продукта	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Полный код продукта	871150020078500

MASTER MHN-LA

Код заказа	928073005130
Материал № (12NC)	928073005130
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291548232


Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711500200785

Чертеж размеров




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

