

PHILIPS

Lighting



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με διαφανές εξωτερικό κάλυμμα

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	P20 [Parallel +/-20D or Horizontal(HOR)]
Διάρκεια ζωής έως 5% αστοχίας (ονομ.)	3000 h
Διάρκεια ζωής έως 10% αστοχίας (ονομ.)	5500 h
Διάρκεια ζωής έως 20% αστοχίας (ονομ.)	8000 h
Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας (ονομ.)	12000 h
Περιγραφή συστήματος	Υψηλή φωτεινή ροή (HO)

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος	542 [CCT με 4200K]
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ελάχ.)	195000 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	210000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Επίπεδο φωτεινότητας στις 10000 ώρες (ελάχ.)	75 %
Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.)	90 %
Επίπεδο φωτεινότητας στις 5000 ώρες (ελάχ.)	80 %
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	387
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	403
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	107 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	59

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση τροφοδοσίας λαμπτήρα	380 V [380]
Power (Rated) (Nom)	1955.0 W

Ένταση ρεύματος έναυσης λαμπτήρα (μέγ.)	15,3 A
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (EM) (ονομ.)	9,1 A
Μέγιστη τάση εκκίνησης (μεγ.)	5000 V
Τάση τροφοδοσίας εκκίνησης (ελάχ.)	342 V
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	30 s
Τάση (μέγ.)	247 V
Τάση (ελάχ.)	217 V
Τάση (ονομ.)	232 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	No
--	----

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
--------------------	---------------

Έγκριση και εφαρμογή

Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	256 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	2151 kWh

Απατήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)	600 °C
Θερμοκρασία βάσης στήριξης (μέγ.)	300 °C

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150020235245
--------------------------	-----------------

HPI-T


Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
EAN/UPC	8711500202352
Κωδικός παραγγελίας	20235245
Local Code	HPI/T2KW/380V
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4

Αρ. υλικού (12NC)	928074209228
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	586,000 g
ILCOS Code	MT-2000/42/2B-H-E40-/H

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



HPI-T 2000W/542 HO E40 380V

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



HPI-T

Διάρκεια ζωής

