



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule opalisée externe

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure ou de sodium haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	H15 [Suspendue +/-15 D ou support vers le haut (BU)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	645 [CCT of 4500K]
Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	365
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	363
Température de couleur corrélée (nom.)	4500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	65
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	256 W
Tension (nom.)	128 V


Tension (nom.)	128 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de l'ampoule	BD90
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	47 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	282 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12
Full EOC	871150018114515
Code de commande	928076709891

MASTER HPI Plus

Code 12NC	928076709891
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500181145
Conditionnement par carton	12


EAN/UPC - Boîte	8711500181152
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

