



MSR (Kaltwiederzündung)

MSR 700 1CT/8

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G22 [G22]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	55.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	325
Farbkoordinate Y (nom.)	320
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	75
Bogenlänge O (Nom)	8,0 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	700 W


Lampenstrom (Nom)	12 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 700 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 700 1CT/8
Gesamt-Produktcode	872790091575400
Bestellcode	91575400
Material-Nr. (12NC)	928078005114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900915754
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8727900915761

MSR (Kaltwiederzündung)

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSR 700 1CT/8

