



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 700 1CT/8

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике наслаждаться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	55 000 лм
Координата цветности X (ном.)	325
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5900 К

Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	75
Длина дуги, O (ном.)	8,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	700 В
Ток лампы (ном.)	12 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Broadway MSR (Cold Strike)

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MSR 700 1CT/8
Полное название продукта	MSR 700 1CT/8
Полный код продукта	872790091575400
Код заказа	928078005114
Материал № (12NC)	928078005114


Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900915754
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8727900915761

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700 1CT/8	30 мм	8,0 мм	74 мм	76 мм	75 мм	152 мм	42 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 1CT/8

