



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Tweekneeps kwarts metaalhalogeenlampen in koel wit licht (4200K) met een goede kleurweergave ($R_{a} > 80$).

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	FC2 [FC2]
Gebruiksstand	P45 [Parallel $\pm 45^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	370
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	365
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85
Booglengte O (nom.)	27 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250,0 W


Spanning (nom.)	95 V
Spanning (nom.)	95 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T27 [T 27 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	16 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	277 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

MHN-TD

Volledige productnaam	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615
Bestelcode	73400615
Materiaaln. (12NC)	928078605121
Lokale code	MHNTD250W
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500734006
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500183712

Maatschets




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

