



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Dwustronnie trzonkowana kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	FC2 [FC2]
Pozycja robocza	P45 [Równoległe +/-45D lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	9 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	370
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	365
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	85
Długość łuku O (Nom)	27 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	250,0 W
Napięcie (Nom)	95 V
Napięcie (Nom)	95 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T27 [T 27 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	16 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	277 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Pełna nazwa produktu	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615
Kod zamówienia	73400615
Materiał Nr (12NC)	928078605121


Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500734006
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500183712

Rysunki techniczne




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

