



MHN-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Tvåsocklade metallhalogenlampor med dubbla lampkolvar

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturen måste tåla varma lampkomponenter ifall lampan skulle gå sönder
- Endast för användning tillsammans med driftdon med säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC 61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Sockel	FC2 [FC2]	Effektförbrukning	250,0 W
Driftposition	P45 [Parallell +/- 45D eller horisontell (HOR)]	Spänning (nom)	95 V
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9 000 h	Spänning (nom)	95 V
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Färgkod	842 [CCT of 4200K]	Dimbar	Nej
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	370	Ljuskällans ytbehandling	Klar
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	365	Lampform	T27 [T 27 mm]
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K	Användning och godkännande	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W	Energieffektivitetsklass	G
Färgåtergivningsindex	85	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	16 mg
Båglängd O (Nom)	27 mm	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	277 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Full EOC	871150073400615
Beskrivning av lokal kod	8348090
Beställningsnummer	73400615
Materialnummer (12NC)	928078605121


Lokal kod	8348090
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500734006
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500183712

Måttskiss




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

