



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	RX7s	85 lm/W	
Position de fonctionnement	P45 [Parallèle +/-45 D ou horizontale (HOR)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	
Référence de mesure de flux	Sphere	80	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	16'000 h	Longueur d'arc O (nom.)	
Données techniques de l'éclairage		8 mm	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	6'000 lm	Consommation électrique	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	71.0 W	
Coordonnée chromatique X	0.434	Tension (nom.)	
Coordonnée chromatique Y	0.398	94 V	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	
		94 V	
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	
		Non	

MASTERCoulour CDM-TD

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T22
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	3.4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3.4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	71 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473326
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12


Nom de produit complet	MASTERCoulour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12
Code EOC	871150019782515
Code de commande	19782515
Code 12NC	928082205125
Code de commande local	CDM/TD70
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500197825
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500197832

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119.63 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

