



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique, excepté pour les lampes de 35 W/942 et 20 W, qui doivent utiliser un appareillage de contrôle électronique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G12
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12'000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	6'200 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0.434
Coordonnée chromatique Y	0.398


Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	84
Longueur d'arc O (nom.)	7 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	73.2 W
Tension (nom.)	88 V
Tension (nom.)	88 V

MASTERCoulour CDM-T

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	4.6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473328



Schéma dimensionnel



Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERCoulour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
Code EOC	871150019699615
Code de commande	19699615
Code 12NC	928082305125
Code de commande local	CDM/T70
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500196996
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500197009

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/830	20 mm	0.75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12							

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12

