



MASTERCcolour CDM-T

MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas se pueden utilizar con dispositivos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas de 35 W/942 y 20 W, que deben usar dispositivo de control electrónico.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G12
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	3.100 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398
Temperatura de color correlacionada	3000 K

Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	79 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	83
Longitud de arco O (nominal)	5 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Voltaje (nominal)	82 V
Voltaje (nominal)	82 V
Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTERC colour CDM-T

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T19

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3,2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3,1 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473333

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
--------------------------------	----------------------------------




Nombre del producto completo	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871150019697215
Código del pedido	928083105125
N.º de material (12NC)	928083105125
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500196972
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500196989

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

