



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice krytky	RX7s	Index podání barev (CRI)	88
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]	Délka oblouku O (jmen.)	10 mm
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h	Spotřeba energie	147,0 W
Světelné technické		Napětí (jmen.)	98 V
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Napětí (jmen.)	98 V
Světelný tok	12 750 lm	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434	Mechanické a materiály	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398	Povrchová úprava žárovky	Čiré
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K		


MASTERColour CDM-TD

Tvar žárovky	T22
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	10,2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	10,23 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	147 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473334
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Full EOC	871150019784915
Objednávací kód	19784915
Číslo materiálu (12NC)	928083605133
Místní kód	CDMTD150830
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500197849
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500197856



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour CDM-TD

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

