



MASTERC colour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal doble que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Las lámparas pueden utilizar dispositivos de control electrónico o electromagnético
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Tapa-base	RX7s	88	
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]	Longitud de arco O (nominal)	
Referencia de medición de flujo	Sphere	10 mm	
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	16.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	147,0 W
Flujo luminoso	12.750 lm	Voltaje (nominal)	98 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Voltaje (nominal)	98 V
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398	Controles y atenuación	
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Regulable	No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87 lm/W		
		Mecánica y carcasa	
		Acabado de la luz	Transpar.

MASTERC colour CDM-TD


Forma del foco	T22
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	10,2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	10,23 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	147 kWh
Número de registro EPREL	473334

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
--------------------------------	----------------------------------


Nombre del producto completo	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Código del pedido	928083605133
N.º de material (12NC)	928083605133
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500197849
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500197856

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

