



MASTERColour doble Terminal



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	RX7s	Índice de reproducción cromática (IRC)	88
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]	Longitud de arco O (nom.)	10 mm
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)	Consumo de energía	147,0 W
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	98 V
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Voltaje (nom.)	98 V
Flujo luminoso	12.750 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398	Acabado de la bombilla	Transparente
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	87 lm/W		

MASTERC colour doble Terminal

Forma de la bombilla	T22 [T 22 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	10,2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	10,23 mg
Consumo energético kWh/1000 h	147 kWh
Número de registro EPREL	473334
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT


Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Código de pedido	19784915
Código 12NC	928083605133
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500197849
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500197856

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERColour doble Terminal

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

