



MASTERCcolour CDM-R

MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas 830 de color también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Ciclo del interruptor	800
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	8.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Intensidad lumínica (nominal)	5.300 cd
Designación de color	Bianco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,433
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,402
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	
Índice de producción de color (IRC)	81
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	52 %
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	1.650 lm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	39,1 W
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Voltaje (nominal)	88 V
Voltaje (nominal)	88 V
Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTERC colour CDM-R

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	PAR20 [PAR 2.5 in/63 mm]

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,8 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	42 kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
--------------------------------	--

Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
------------------------------	--

Full EOC	871829172249600
----------	-----------------

Código del pedido	928084000694
-------------------	--------------

N.º de material (12NC)	928084000694
------------------------	--------------


Numerador SAP: cantidad por paquete	1
-------------------------------------	---

EAN/UPC: producto/caja	8718291722496
------------------------	---------------

Numerador: paquetes por caja externa	12
--------------------------------------	----


EAN/UPC - Caja	8718291722502
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT	65 mm	64 mm	95 mm	92 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

MASTERC colour CDM-R

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

