



MasterColor CDM-T T6

MasterColor CDM-T 70W/942 G12 T6 CL

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. La lampe T6 tubulaire à embout simple MasterColor® 3000K de Philips est une lampe compacte, à faible consommation, céramique à halogénure métallisé qui diffuse une lumière vive scintillante.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot-Base	G12	85 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	92	
Données techniques sur l'éclairage		Longueur de l'arc O (nominal)	
Code de couleur	942 [CCT of 4200K]	6 mm	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Fonctionnement et électricité	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0.377	Consommation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0.376	73,2 W	
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K	Tension (nom.)	
		88 V	
		Tension (nom.)	
		88 V	
		Commandes et gradation	
		Intensité variable	
		Non	

MasterColor CDM-T T6

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T19
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,1 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	80 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM-T 70W/942 G12 T6 CL


Nom complet du produit	MasterColor CDM-T 70W/942 G12 T6 CL
Code de commande	281378
Numéro de matériau (12 CN)	928084505115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677281373
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677281378

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM-T 70W/942 G12 T6 CL	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CDM-T 70W/942 G12 T6 CL




Light Distribution Diagram - CDM-T 70W/942 G12 T6 CL

MasterColor CDM-T T6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-T 70W/942 G12 T6 CL



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T 70W/942 G12 T6 CL

