



MasterColor CDM-T T6

CDM150/T6/942 12PK

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau. La lampe T6 tubulaire à embout simple MasterColor® 3000K de Philips est une lampe compacte, à faible consommation, céramique à halogénure métallisé qui diffuse une lumière vive scintillante.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit


Renseignements généraux		Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Culot-Base	G12		96
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Longueur de l'arc O (nominal)	8 mm
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	12 000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques sur l'éclairage		Consommation	150,1 W
Code de couleur	942 [CCT of 4200K]	Tension (nom.)	90 V
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Tension (nom.)	90 V
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,375	Commandes et gradation	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,363	Intensité variable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W		

MasterColor CDM-T T6

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T19
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	10,4 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	162 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM150/T6/942 12PK


Nom complet du produit	CDM150/T6/942 12PK
Code de commande	373696
Numéro de matériau (12 CN)	928084605115
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677373696
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677373691

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
CDM150/T6/942 12PK	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CDM150/T6/942 12PK




Light Distribution Diagram - CDM150/T6/942 12PK

MasterColor CDM-T T6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM150/T6/942 12PK



Lumen Maintenance Diagram - CDM150/T6/942 12PK

