



MASTERColour CDM-TD

MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация		Коррелированная цветовая температура (ном.) 4200 К	
Цоколь	RX7s	Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Рабочее положение	P45 [Параллельное +/- 45° или горизонтальное (HOR)]	Коэффициент цветопередачи (CRI)	96
Исходное измерение потока	Sphere	Длина дуги, О (ном.)	10 мм
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	16 000 часов	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Технические характеристики освещения		Энергопотребление	152,0 Вт
Код цвета	942 [CCT of 4200K]	Напряжение (ном.)	103 Вт
Светоотдача	13 650 лм	Напряжение (ном.)	103 Вт
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Системы управления и регулировка яркости света	
Координата цветности X (ном.)	0,371	Возможность диммирования	Нет
Координата цветности Y (ном.)	0,366		

MASTERC colour CDM-TD


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T22

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	8,3 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,29 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	152 kWh
Регистрационный номер EPREL	473340

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT


Полное название продукта	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Полный код продукта	871150020025915
Код заказа	928084805133
Материал № (12NC)	928084805133
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500200259
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500200266

Чертеж размеров




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

