



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PG12-2 [PG12-2]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	374
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	378
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	89
Booglengte O (nom.)	6 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Spanning (nom.)	90 V
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T31 [T 31 mm]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	7,1 mg

MASTERCcolour CDM-TP

Energieverbruik kWh/1.000 uur	81 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERCcolour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12
Full EOC	871150020113315
Bestelcode	20113315


Materiaalnr. (12NC)	928085909230
Lokale code	CDMTP70W842
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500201133
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500201140

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

