

PHILIPS

Lighting



MASTERCcolour CDM-TC

MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Dòng đèn phóng điện cực kỳ nhỏ gọn, một đầu, hiệu suất cao với ánh sáng ổn định suốt thời gian sử dụng, tạo ánh sáng lung linh sắc nét

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC61167, IEC 62035)
- Chỉ sử dụng với bộ điều khiển điện tử. Đèn 35W/830 có thể sử dụng bộ điều khiển điện tử.
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G8.5 [G8.5]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	12.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	830 [CCT of 3000K]
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Tọa độ màu X (Danh định)	0,439
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,398
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	86 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83

Độ dài cung O (Danh định)	7 mm
---------------------------	------

Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	73,2 W
Điện áp (Danh định)	83 V
Điện áp (Danh định)	83 V

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không


Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Vật liệu bóng đèn	Thạch anh chắn tia UV

MASTERC colour CDM-TC

Hình dạng bóng đèn	T14 [T 14 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	4,6 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	80 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12


Mã sản phẩm đầy đủ	871869648463000
Mã đơn hàng	928086505129
Số vật liệu (12NC)	928086505129
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696484630
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8718696484647

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

