



Focusline CDM-SA/R

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

compact reflector ontladingslamp met metalen afscherming

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	CERAMICCAP-CABLE [Ceramic Cap-Cable (C)]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	6.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (min.)	2.295 lm
Lichtstroom	2.550 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,366
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,353
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	16,1 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	96
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	158,0 W
Lampstroom (nom.)	1,76 A

Spanning (nom.)	106 V
Spanning (nom.)	106 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Volledige productnaam	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Full EOC	871150020150800
Bestelcode	20150800
Materiaalnr. (12NC)	928086805303
Lokale code	CDMSA/R150W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900783490
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711500201508


Focusline CDM-SA/R

Maatschets



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

