



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Řada chráněných, vysoce účinných výbojek se stabilním barevným podáním po celou dobu životnosti a ostrým bílým zářivým světlem, pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	PG12-2
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	428
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	401
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index podání barev (CRI)	80

Délka oblouku O (jmen.)	7 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	73,2 W
Napětí (jmen.)	90 V
Napětí (jmen.)	90 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T31 [T 31 mm]

MASTERColour CDM-TP


Certifikace a použití		Full EOC	871150020127015
Třída energetické účinnosti	G	Objednací kód	20127015
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,2 mg	Číslo materiálu (12NC)	928086909230
Spotřeba energie kWh/1000 h	81 kWh	Místní kód	CDMTP7083
Označení a balení		Číslování SAP – počet v balení	1
Objednací název produktu	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500201270
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	Číslování SAP – balení v krabici	12
		Pouzdro – EAN/UPC	8711500201287

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

