



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Serie med skyddade högeffektiva urladdningslampor med stabil färg under hela livslängden och ett klart, gnistrande ljus som kan användas i öppna armaturer

Varning och Säkerhet

- Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Båglängd O (Nom)	
Sockel	PGX12-2 [PGX12-2]	9 mm	
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]		
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Effektförbrukning	150,1 W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Spänning (nom)	98 V
Kromaticitetskoordinat X (nom)	444	Spänning (nom)	98 V
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	407		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Styrenheter och dimring	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88 lm/W	Dimbar	Nej
Färgåtergivningsindex	86	Mekanik och armaturhus	
		Ljuskällans ytbehandling	Klar
		Lampform	T31 [T 31 mm]

MASTERCoulour CDM-TP

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	165 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERCoulour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	871150020125615


Beskrivning av lokal kod	8348305
Beställningsnummer	20125615
Materialnummer (12NC)	928087009230
Lokal kod	8348305
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500201256
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500201263

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

