



MASTERColour CDM-Tm Mini



MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta eficiencia, una sola terminación, mini que generan una luz blanca brillante nítida

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Para la lámpara de 20 W PGJ5, utilice solo equipos de control electrónico Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Para la lámpara de 35 W PGJ5, utilice solo equipos de control electrónico Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PGJ5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	1.600 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398

Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	87
Longitud de arco O (nom.)	3 mm


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	22,1 W
Voltaje (nom.)	100 V
Voltaje (nom.)	100 V

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T13.3 [T 13,3 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh
Número de registro EPREL	473347


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Nombre completo del producto	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12
Full EOC	871150020751715
Código de pedido	20751715
Código 12NC	928087905130
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500207517
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500207524

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

MASTERColour CDM-Tm Mini

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

