



MASTERColour CDM-Tm Mini



MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Miniatúrna jedнопólová vysokoúčinná keramická halogenidová výbojka poskytujúca iskrivo biele žiarivé svetlo

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- V prípade svetelného zdroja 20 W PGJ5 používajte jedine elektronický predradník HID PV mini PGJ5 20 W od spoločnosti Philips.
- V prípade svetelného zdroja 20 W PGJ5 používajte jedine elektronický predradník HID PV mini PGJ5 35 W od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Náhradná teplota chromatickosti (men.) 3000 K	
Pätica	PGJ5	Merný výkon (menovitý) (nom.)	72 lm/W
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]	Index podania farieb (CRI)	87
Referenčný svetelný tok	Sphere	Dĺžka oblúka O (men.)	3 mm
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	12 000 h	Prevádzkové a elektrické	
Svetelné technické		Spotreba	22,1 W
Kód farby	830 [CCT of 3000K]	Napätie (nom.)	100 V
Svetelný tok	1 600 lm	Napätie (nom.)	100 V
Označenie farby	Teplá biela (WW)		
Chromatická súradnica X (nom.)	0,434		
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,398		


MASTERC colour CDM-Tm Mini

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T13.3 [T 13,3 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	2,4 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	2,4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	23 kWh
Registračné číslo EPREL	473347
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5
	1CT/12

Rozmerový obrázok




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Úplný názov produktu	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5
	1CT/12
Úplný kód produktu	871150020751715
Objednávkový kód	20751715
Č. materiálu (12NC)	928087905130
Miestny objednávkový kód	CDMTM20
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500207517
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8711500207524



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 20W/830 PGJ5						mm	
1CT/12							



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

