



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G12
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	27 750 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
Index podání barev (CRI)	85
Délka oblouku O (jmen.)	12,3 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	250,0 W
Napětí (jmen.)	95 V
Napětí (jmen.)	95 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

MASTERColour CDM-T


Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T24 [T 24 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	27,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	27,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	250 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473350
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

