



ML

ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Lampu Cahaya yang Dipadukan

Warnings and Safety


- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Posisi Pengoperasian	VBU/VBD30 [Vertikal atau Dasar Atas/Dasar Bawah +/-30D]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	8.000 jam
Teknis Lampu	
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	385
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	391
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3300 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	10,0 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	104,0 W
Tegangan (Nom)	230 V
Tegangan (Nom)	230 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Kaca berlapis


Material Bohlam	Kaca Lunak
Bentuk Bohlam	B70 [B 70mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	6,2 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	100 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Nama lengkap produk	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Kode produk lengkap	871150018048330
Kode urutan	928090056891
No. Material (12NC)	928090056891
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500180483
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8711500180490

Dimensional drawing




Product	D (max)	C (max)
ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24	71 mm	155 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Lifetime



Life Expectancy Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

