



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM

Varning och Säkerhet

- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Använd endast elektroniska driftdon. 35 W/830 ljuskällor kan också använda elektromagnetiska driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	GX8.5 [GX8.5]	Färgåtergivningsindex	87
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	58 %
Driftcykel	800	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	625 lm
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9 000 h	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	20 W
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spridningsvinkel (nom)	24 °	Spänning (nom)	101 V
Ljusstyrka (nom)	4 700 cd	Spänning (nom)	101 V
Färgbeteckning	Varmvit (WW)		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,438		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,392		


MASTERC colour CDM-R111

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Reflektor
Lampform	R111 [R 111 mm]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

Fullständigt produktnamn	MASTERC colour CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6
Full EOC	871150020951110
Beställningsnummer	20951110
Materialnummer (12NC)	928093205330
Lokal kod	8348228
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500209511
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500209528

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

