



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Σειρά, πολύ μικρών, λαμπτήρων εκκένωσης μονού άκρου υψηλής απόδοσης με σταθερό χρώμα κατά τη διάρκεια ζωής και καθαρό, έντονο φως

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W χρώματος 830 μπορούν να χρησιμοποιούν και ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G8.5
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	12.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	842 [CCT of 4200K]
Φωτεινή ροή	3.100 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,371
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,366

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4200 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	79 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	85
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	5 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39,1 W
Τάση (ονομ.)	85 V
Τάση (ονομ.)	85 V

MASTERColour CDM-TC

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανές

Υλικό λαμπτήρα Χαλαζίας παρεμπόδισης υπεριώδους ακτινοβολίας

Σχήμα λαμπτήρα T14

Έγκριση και Εφαρμογή

Κλάση ενεργειακής απόδοσης G

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 2,7 mg

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 2,7 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 40 kWh

Αρ. εγγραφής EPREL 473352

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Πλήρες όνομα προϊόντος MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Full EOC 871150020957315

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B CDM-TC35W/942

Κωδικός παραγωγέας 20957315

Αρ. υλικού (12NC) 928093805125

Τοπικός κωδικός CDM-TC35W/942


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8711500209573

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 12


EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500209580

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

