



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Đèn phóng điện halogen kim loại nhỏ gọn, một đầu, hiệu suất cao tạo ánh sáng trắng lấp lánh sắc nét

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Chỉ sử dụng với bộ điều khiển điện tử
- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC61167, IEC 62035)
- Với đèn 20W PGJ5, chỉ sử dụng bộ điều khiển điện tử Philips HID PV mini PGJ5 20W
- Với đèn 35W PGJ5, chỉ sử dụng bộ điều khiển điện tử Philips HID PV mini PGJ5 35W
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	PGJ5 [PGJ5]
Vị trí vận hành	UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	12.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	930 [CCT of 3000K]
Quang thông	3.000 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Tọa độ màu X (Danh định)	0,434
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,398


Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	77 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	91
Độ dài cung O (Danh định)	4 mm
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	39,1 W
Điện áp (Danh định)	96 V
Điện áp (Danh định)	96 V

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	T13.3 [T 13,3mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	G
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa)	2,7 mg
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	2,74 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	40 kWh
Số đăng ký EPREL	473353



Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Mã sản phẩm đầy đủ	871150021149115
Mã đơn hàng	928093905130
Số vật liệu (12NC)	928093905130
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500211491
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8711500211507

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram

