



MASTERCcolour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Produktdata

| Generell informasjon | | Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Lyskilde feste | G12 [G12] | Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | 100 lm/W |
| Driftsposisjon | P10 [Parallel +/-10D or Horizontal(HOR)] | Fargegjengivelse (min) | 89 |
| Levetid til 5 % lystap (nom.) | 9000 h | Fargegjengivelse (nom) | 92 |
| Levetid til 10 % lystap (nom.) | 10000 h | Drift og elektrisk | |
| Levetid til 20 % lystap (nom.) | 11000 h | Power (Rated) (Nom) | 149 W |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 12000 h | Oppvarmingstid lyskilde strøm (maks.) | 2,5 A |
| ANSI-kode, HID | - | Forsyningsspenning, tenning (maks.) | 198 V |
| Teknisk belysning | | Spenningsstopp tenning (maks.) | 5000 V |
| Fargekode | 930 [CCT av 3000 K] | Forsyningsspenning, tenning (min.) | 198 V |
| Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell) | 15000 lm | Tid tenning på nytt (min.) (maks.) | 15 min |
| Fargebetegnelse | Varm hvit (WW) | Tenningstid (maks.) | 30 s |
| Lumenedlikehold 1000 t (nom.) | 95 % | Spenning (maks.) | 98 V |
| Lumenedlikehold 12 000 t (nom.) | 73 % | Spenning (min.) | 86 V |
| Lumenedlikehold 10 000 t (nom.) | 75 % | Spenning (nom.) | 92 V |
| Lumenedlikehold 2000 t (nom.) | 91 % | Kontroller og dimming | |
| Lumenedlikehold 4000 t (nom.) | 86 % | Kan dimmes | Nei |
| Lumenedlikehold 5000 t (nom.) | 84 % | Oppvarmingstid 90 % (maks.) | 3 min |
| Fargepunkt X (nom.) | 0,443 | | |
| Fargepunkt Y (nom.) | 0,391 | | |
| Korrelert fargetemperatur (nom.) | 3000 K | | |

MASTERColour CDM-T Elite


| Mekanisk og innfatning | |
|------------------------------------|-----------|
| Lyspæreoverflate | Klar (CL) |
| Godkjenning og bruk | |
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | A+ |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 9,5 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 164 kWh |
| UV | |
| Pet (Niosh) (min.) | 8 h/500lx |
| Skadefaktor (maks.) | 0,3 |
| Krav til armaturdesign | |
| Lyspæretemperatur (maks.) | 650 °C |
| Temperatur lyskildefeste (maks.) | 280 °C |

| Klemmetemperatur (maks.) | 350 °C |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktdata | |
| Fullstendig produktkode | 871150021312915 |
| Produktnavn for bestilling | MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 |
| EAN/UPC – produkt | 8711500213129 |
| Bestillingskode | 21312915 |
| Teller – antall per pakke | 1 |
| Teller – pakker per utvendige boks | 12 |
| Materialenr. (12NC) | 928094705125 |
| Nettvekt (stykk) | 0,031 kg |
| ILCOS Code | MT/UB-150/930-H-G12-21/100 |

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampene på 35 W og 70 W.
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse




CDM-T Elite 150W/930 G12

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12 | 20 mm | 9 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 110 mm |

MASTERCoulour CDM-T Elite

Fotometriske data



Levetid

