



ML

ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Lampa żarowo-rtęciowa

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	VBU/VBD30 [Pionowe lub Trzonek do góry/ Trzonek w dół +/-30D]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	371
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	380
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3600 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	17 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	65

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	165,0 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Szko powlekane
Materiał żarówki	Szko miękkie
Kształt bańki	BF75 [BF 75 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	160 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Pełna nazwa produktu	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Full EOC	871150018135030
Kod zamówienia	18135030
Materiał Nr (12NC)	928095056891
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500181350
Numerator - Packs per outer box	24
EAN/UPC - Opakowanie	8711500181367

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

